


# 小物対応電子部品用バレル・ガルバミニ



## 主な特徴

### 高耐熱性

厳選されたプラスチック素材(ポリプロピレンと高分子高密度ポリエチレン)を使用した商品で、最高温度も摂氏 80 度での使用と高温での使用が可能であり、高いパフォーマンスを発揮します。摂氏 95 度の使用は可能な範囲ではありませんが、メーカーの保障した温度タイではございませんので、バレルの変形等の責任は持てません。

### 溶着技術を使います

溶接技術でないため、商品自体の変形による自己破損現象は極めて少ないです。加えて、これが長寿命を支える変形に対抗する原因とも言えます。

### 小物へのめっきに効果あり

ガルバミニは 1 バスケット及び 2 バスケットタイプの二種類からなっています。PPG 製のバスケットの系は 60mm、バスケット長は 70mm と 100mm の二種類で、メッシュサイズは 0.2mm、0.5mm、0.8mm と 3 タイプで 0.3mm 以上のワークに最適です。

### モーターの電圧は

迷走電流防止を考えた直流 12V モーターを使用しております。回転数は可変つまみにより 4~12rpm です。将来的にはバッテリーを販売したいと考えております。

### カソードコンタクト

カソード引っ掛けオプションをご用意しております。

### 環境問題を考えて

PVC を燃焼するとダイオキシンの発生原因といわれております。PVC の使用縮小に努力しましょう。

### <お客様にお願い>

- 1) 外国で作成するため納期が多少必要となります。(一応ある程度の在庫は日本にございます。)
- 2) 為替レートにより、バレルを再注文される時には値段が異なることがありますのでご了承下さい。
- 3) 高分子高密度ポリエチレン製は、基本的に溶接が相当難しいとお考え下さい。仕様が間違っておりますと手直しが出来ない可能性があります。また、このメッシュバレルは成型品でございますので仕様の変更は膨大な金額が掛かります。
- 4) あくまでも輸入品です。アフターサービスには最善を尽くしは致しますが、日本では修理及び処理できない場合はドイツでの修理となり、往復の運賃はお客様負担となる場合がございます。
- 5) 保障期限は、販売日より半年とします。
- 6) バレルを外すときは必ず、ギアを回さずにお使い下さい。ギアが回りますとモーターが破損することがございますので気をつけてください。
- 7) 基本的に当社では、薬品によるバレルの破損等は責任を持ちませんのでご了承下さい。

リチャード・チャービチケ社公式日本総代理店・アジア統括代理店  
有限会社ユーロロジテクノ

〒460-0012 名古屋市中区千代田 3-5-17 電話番号/ファックス 052-339-4528

[http://www.tscherwitschke.com/tsch\\_eng/](http://www.tscherwitschke.com/tsch_eng/) e-mail: [taiji@eurologitechno.co.jp](mailto:taiji@eurologitechno.co.jp) Homepage: <http://www.eurologitechno.co.jp>